

Kit Redução da Oclusão Cônico - Kit Diamante



Resumido

- Redução da oclusão precisa e preparação de facetas, inlays e onlays.
- Variedade de profundidades para adaptação a vários materiais restaurativos e recomendações de fabricantes.
- Design cônico de 8°



2565T

Kit de redução de oclusão cônico de diamante

Mais informação

As brocas de redução oclusal cónicas têm um design de 8° um ângulo único com um pescoço auto limitador. As brocas cónicas de redução oclusal são excelentes para produzir paredes anguladas para preparações inlay e onlay, assim como para a redução adequada de profundidade oclusal, estas brocas estão disponíveis em 6 profundidades 1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm e 2.4mm.

e têm duas tiras de cor que indicam a diferença entre a redução de oclusão original. As brocas são de diamante.

	Fig.	Tamanho	Comp. (mm)	Encaixe	Qtd.
	828tG	017	1.5	FG	1
	828to	017	1.8	FG	1
	828tY	017	2.0	FG	1
	828tB	017	2.2	FG	1
	828tR	017	2.4	FG	1
	828tW	017	1.0	FG	1

¹314=FG FG = Peça de turbina | 314 = 19 mm de comprimento