

Transfer-Control Plus


Combined System for Horizontal and Vertical Bone Augmentation

Transfer-Control Plus ermöglicht ein passgenaues und genormtes Vorgehen bei der Transplantation von Knochenzylindern und -ringen zur horizontalen und vertikalen Knochenaugmentation. Die verschiedenen Fräswerkzeuge sorgen für hohe Flexibilität bei der Entnahme von Knochentransplantaten. Sie sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt, wodurch bereits beim Einsetzen der Knochentransplantate eine Klemmpassung erzielt werden kann. Diese kann mit separat erhältlichen Fixationsschrauben (Screw System TX, Art.-No. BTX00 / Screw System TX Professional, Art.-No. BTXPR) noch verstärkt werden. Die passgenau transplantierten Knochenzylinder und -ringe ergeben durch die schnellere Vitalisierung und Einheilung bereits nach 3-4 Monaten ein transplantationsfähiges Knochenlager.

Transfer-Control Plus permits precise and standardized transplantation of bone cylinders and rings for horizontal and vertical bone augmentation. Different types of bone burs allow for high flexibility for the extraction of bone grafts. The instruments are perfectly adapted to each other often producing a press fit between the cylindrical bone or ring and the prepared recipient site. This press fit can then be strengthened with a fixation screw which is sold separately (Screw System TX, Art.-No. BTX00 / Screw System TX Professional, Art.-No. BTXPR). Such precise fitting of bone cylinders lead to accelerated bone revitalization and wound-healing. So a transplantable bone site is reached after only 3-4 months.


Anwendungsvideo
Application Video

Art.-No. CTRPL



© Dr. Suphachai Suphagul DDS

	Diamantierte Sägen Diamond coated saws			Trepane Trephines				
Fig.	231DC*	231DC*	231DC*	T229L	T229L	T229L	T229L	T229L
Shank ¹	204	204	204	205	205	205	205	205
Size ²	070	100	130	040	050	060	070	080
Length mm	0.3	0.3	0.3	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
mm	-	-	-	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
mm	7.0	10.0	13.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0

¹ 204=RA, 205=RA L ² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm

Innendurchmesser Internal diameter Außendurchmesser External diameter



	Lagerfräser Ablative burs					Radfräser Wheel cutters				
Fig.	TC21X	TC21X	TC21X	TC21X	TC21X	TC084	TC084	TC084	TC084	TC084
Shank ¹	205	205	205	205	205	204	204	204	204	204
Size ²	040	050	060	070	080	004	005	006	007	008
Length mm	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
mm	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

¹ 204=RA, 205=RA L

² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm


Außendurchmesser External diameter

	Vorkörner Trepan Initial bur trephine		Trepane Trephines	Lagerfräser Ablative burs	Bohrer Verlängerung Drill extension
Fig.	229VT	229VT	229	207RF	BV025
Shank ¹	205	205	205	205	205
Size ²	075	075	075	075	-
Length mm	10.0	10.0	10.0	3.2	25.0
mm	7.5	7.5	7.5	-	-
mm	8.5	8.5	8.5	7.5	-

205=RA L

² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm

Innendurchmesser Internal diameter Außendurchmesser External diameter



AUF EINEN BLICK

- Kombiniertes System zum einfachen und sicheren Transplantieren von passgenauen Knochenzylindern und -ringen
- Intelligent aufeinander abgestimmte Instrumente
- Optimal für An- und Auflagerungsplastiken einsetzbar
- Präzises Arbeiten durch Tiefenmarkierung
- Schaffung angefrischter Kontaktflächen für schnelle Vitalisierung und Wundheilung

AT A GLANCE

- Combined system for easy and safe transplantation of bone cylinders and rings
- Intelligently coordinated instruments
- Optimally suitable for vertical and horizontal augmentations
- Precise work due to depth marks
- Creation of refreshed contact surfaces for rapid vitalization and wound healing